

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TUBO MULTISTRATO AVVOLGIBILE PIATTO.

Prodotto tri-strato, in PVC rinforzato da un'armatura in fibra poliestere alta tenacità.

MARCATURA

∅ int [N° lotto]

TRICOFLAT®

30 | 7,5
bar

+60
- 10
°C

QUALITÀ STANDARD : RIVESTIMENTO ESTERNO BLU



- 1 Rivestimento in PVC flessibile blu
- 2 Rinforzo tessile poliestere
- 3 Anima in PVC flessibile nero

SUPER TRICOFLAT®

42 | 18
bar

+60
- 15
°C

SERVIZIO DIFFICILE : RIVESTIMENTO ESTERNO ROSSO



- 1 Rivestimento in PVC flessibile rosso
- 2 Rinforzo tessile poliestere
- 3 Anima in PVC flessibile nero

APPLICAZIONI

Riempimento e trasporto d'acqua nei cantieri, irrigazione (raccomandato per le grandi lunghezze in continuo)

SETTORI D'ATTIVITÀ

Edilizia e lavori pubblici, aziende agricole, industrie

VANTAGGI

Il rinforzo tessile in poliestere dà al TRICOFLAT® (blu) e al SUPER TRICOFLAT® (rosso) un'ottima resistenza alla pressione, trazione e un'eccellente resistenza alla lacerazione. Molto robusti, questi Manichetta resistono molto bene ai raggi ultravioletti, all'abrasione e alla distorsione. La flessibilità del PVC che costituisce gli strati interni ed esterni dà una grande facilità d'uso e di manutenzione. La sistemazione piatta permette l'ingombro ridotto. Dopo l'uso, la pulizia è facile, senza bisogno di asciugatura.

La parete interna perfettamente liscia diminuisce le perdite di carico. I colori vivi permettono una facile localizzazione.







RACCORDI







Raccordi a canne, raccordi semi-simmetrici o raccordi Storz con collari a bande. Per evitare di ferire il tubo multistrato durante il montaggio dei collari, vi consigliamo di proteggere ogni estremità prima del serraggio con l'ausilio di un manicotto che può essere di una lunghezza di una decina di centimetri sullo stesso tubo multistrato. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TRICOFLAT®								Blu		
	+/- mm		+/- mm					25 m	50 m	100 m
25	+/-1,5	2,2	+/-0,2	240	30	10	350	140602	140615	
30	+/-1,5	2,2	+/-0,2	280	30	10	400	140631	140644	
35	+/-1,5	2,2	+/-0,2	300	30	10	500		140016	
40	+/-1,5	2,2	+/-0,2	350	30	10	400	140027		140041
45	+/-1,5	2,2	+/-0,2	400	30	10	450	140054	140067	
50	+/-1,5	2,2	+/-0,2	480	24	8	500	140070	140083	140096
55	+/-1,5	2,2	+/-0,2	500	21	7	550	140109	140112	
63	+/-1,5	2,2	+/-0,2	540	21	7	630			140141
70	+/-2,0	2,2	+/-0,2	620	21	7	700	140154	140167	
75	+/-2,0	2,4	+/-0,2	750	21	7	750	140183	140196	140209
80	+/-2,0	2,4	+/-0,2	800	21	7	800			140201
90	+/-2,0	2,4	+/-0,2	900	21	7	900	140212	140225	
100	+/-2,0	2,4	+/-0,2	1050	18	6	1000	140241	140254	140267
200	+/-2,0	3	+/-0,2	2100	7,5	2,5	2000		140689	

SUPER TRICOFLAT®								Rosso	
	+/- mm		+/- mm					25 m	100 m
45	+/-1,5	2,5	+/-0,5	480	42	14	450	140325	
50	+/-1,5	2,5	+/-0,5	520	36	12	500	140357	140373
70	+/-2,0	2,8	+/-0,5	840	36	12	700	140431	
75	+/-2,0	2,8	+/-0,5	880	36	12	750	140457	140473
100	+/-2,0	3,1	+/-0,5	1300	30	10	1000	140515	
150	+/-2,0	3,2	+/-0,5	2000	18	6	1500	140544	