

WP-GR HF CTA M25 BK - 适配器

3241221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241221>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



波纹管适配器，带内螺纹，用于将波纹管连接到HEAVYCON EVO M25塑料电缆接头或ADVANCE M25塑料壳体，直头，黑色，IP66。

商业数据

订货号	3241221
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码585 (C-4-2013)
GTIN	4046356860833
单件重量 (含包装)	21.65 g
单件重量 (不含包装)	20.324 g
原产地	DE

WP-GR HF CTA M25 BK - 适配器

3241221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241221>



技术数据

产品属性

产品类型	保护软管螺钉连接
应用	电缆密封
型号	内螺纹
螺纹类型	公制

材料规格

标识材料	PA 6
阻燃等级，符合UL 94	V2
螺钉连接材料	PA
材质	无硅树脂、卤素及镉

电缆/电线

无卤素	是
-----	---

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-40 °C ... 115 °C

安装

组装说明	采用螺钉连接方式时，可使用波纹管接头来代替联管螺母。借助这种接头，可以方便地连接波纹管。
------	--

WP-GR HF CTA M25 BK - 适配器

3241221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241221>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF CTA M25 BK - 适配器

3241221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241221>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn