


PM
PM 5.08/03/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Kretskortsplint med tryckbygelanslutning i rastret 5,00 mm och 5,08 mm, ledarutgångsriktning i 90° utförande.

Lämplig för ledareareor upp till 2,5 mm²

- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 600 V (IEC) / 300 V (UL)
- 24A (IEC) / 15A (UL)

Allmänna beställningsdata

Typ	PM 5.08/03/90 3.5SN BK BX
Art.nr.	1760520000
Artikelbeteckning	Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (!): 3.5 mm, förtennad, svart, Tryckbygelanslutning, Anslutningsområde, märkarea, max.: 2.5 mm ² , Box
GTIN (EAN)	4032248032495
Frp	500 Styck
Produktparametrar	IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Förpackning	Box

PM PM 5.08/03/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 2,356 g

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj	PM	Ledaranslutningsteknik	Tryckbygelanslutning
Montering på kretskortet	Lödanslutning	Ledarutgångsriktning	90°
Delning i mm (P)	5,08 mm	Delning i tum (P)	0,2 inch
Antal poler	3	Uppgraderbar av kunden	Ja
maximalt radmonterbara poler per rad	24	Lödstiftlängd (l)	3,5 mm
Diameter bestyckningshål (D)	1,3 mm	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm
Antal lödstift per pol	1	Skruvmejselklinga	0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm	DIN 5264	Åtdragningsmoment, min.	0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0,5 Nm	Klämskruv	M 2,5
Avisoleringslängd	6 mm	L1 i mm	10,16 mm
L1 i tum	0,4 inch	Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	fingersäker		

Materialdata

Isoleringsmaterial	Wemid (PA)	Färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI	≥ 600
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontaktyta	förtennad
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Drifttemperatur, max	120 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, märkarea, min.	0,13 mm ²	Anslutningsområde, märkarea, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U	0,13 mm ²	entrådig, max. H05(07) V-U	2,5 mm ²
fintrådig, min. H05(07) V-K	0,13 mm ²	fintrådig, max. H05(07) V-K	2,5 mm ²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, min.	0,25 mm ²	med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.	1,5 mm ²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.	0,25 mm ²	med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.	1,5 mm ²

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA)



Certifikat nr. (CSA)

200039-1815154

Märkspänning (Use group B)	300 V	Märkström (Use group B)	15 A
Märkspänning (Use group D)	300 V	Märkström (Use group D)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14

PM
PM 5.08/03/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Märkdata enligt UL 1059**

Institut (cURus)



Certifikat nr (cURus)

E60693

Märkspänning (Use group B)	300 V	Märkström (Use group B)	15 A
Märkspänning (Use group D)	300 V	Märkström (Use group D)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14

Märkdata enligt IEC 60664-1/IEC 61984

Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	24 A	Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	24 A
Märkström potal (Tu=40°C), min.	24 A	Märkström potal (Tu=40°C), max.	24 A
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	600 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	250 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	250 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	4 kV	Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	4 kV
Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 120 A		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01

Anvisningar

Anmärkingar	<ul style="list-style-type: none"> • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • De data som ges under CSA avser ett cUL-godkännande - E60693 • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
-------------	--

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse




Downloads

CAD bibliotek (P-CAD Format - ASCII) [PM.zip](#)
 CAD bibliotek (P-CAD Format - Standard) [PM.zip](#)
[3D-modell](#)

PM
PM 5.08/03/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Addresses worldwide

Let's connect.

- AE United Arab Emirates**
Weidmüller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telephone number +971 65572723
Fax number +971 65572724
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- AR Argentina**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telephone number +54 11 4523 8008
Fax number +54 11 4522 0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar
- AT Austria**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj
M 59
2355 Wiener Neudorf
Telephone number +43 2236 67080
Fax number +43 2236 6708-899
office.at@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- AU Australia**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telephone number +61 2 9671 9999
Fax number +61 2 9671 9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au
- AZ Azerbaijan**
Representative Office
Rashad Mahmudov
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telephone number +994 12 488 80 36
Fax number +994 12 488 80 37
rashad.mahmudov@weidmueller.com
- BA Bosnia and Herzegovina**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbia

or

BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telephone number +387 51926277
Fax number +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba
- BE Belgium**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelsesteenweg 519 bus
6 en 7
1930 Nossegem
Telephone number +32 2 752 40 70
Fax number +32 2 751 36 06
info@weidmueller.be
www.weidmueller.be
- BG Bulgaria**
Weid-Bul EOOD
Bul. "Kliment Ohridski" 13
1756 Sofia
Telephone number +359 2 963 2560
Fax number +359 2 963 1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com
- BH Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O Box 1976
Manama
Telephone number +973 720747
Fax number +973 720331
khayber@batelco.com.bh
- BR Brazil**
Weidmüller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642
- Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telephone number +55 (11) 4366-9600
Fax number +55 (11) 4362-1677
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- BY Belarus**
TECHNIKON Ltd.
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telephone number +375 17 393-11-77
Fax number +375 17 3930080
wm@technikon.by
- CA Canada**
W Interconnections Canada
Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telephone number +1 (905) 475-1507 Ext. 9836
Fax number +1 (905) 475-2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca
- CG Congo**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- CH Switzerland**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
82 12 Neuhausen am
Rheinfall SH
Telephone number +41 52 674 07 07
Fax number +41 52 674 07 08
info@weidmueller.ch
www.weidmueller.ch
- CL Chile**
ATS- INTECH
Maria Luisa Santander 0475
Santiago
Providencia 7500859
Telephone number +56 2 341 1271
Fax number +56 2 341 1275
felipe@atsintech.com
www.atsintech.com

CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva
6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchalí
Telephone number +562 963 8440
Fax number +562 963 8440
cpi@cpihile.cl
www.cpihile.cl
- CN China**
Weidmüller Interface
(Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F. BM Intercontinental
Business Center
200070 Shanghai
Telephone number +86 21-22195008
Fax number +86 512-68417505
customer.hotline@weidmueller.com.cn
www.cnweidmuller.com
- CO Colombia**
Automatización Avanzada
S. A.
Carrera 97 No., 24 c - 23
Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telephone number +57 (1) 547-8510
Fax number +57 (1) 422-3044
comercial@automatizacionavanzada.com
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco
Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telephone number +506 2961-060
Fax number +506 5200-609
dirk.haase@elvatron.com
www.elvatron.com
- CZ Czech Republic**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telephone number +420 244 001 400
Fax number +420 244 001 499
office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz
- DE Germany**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telephone number +49 5231 1428-0
Fax number +49 5231 14-292083
weidmuller@weidmueller.de
www.weidmueller.de
- DK Denmark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telephone number +45 27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk
- EC Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad
Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251 y
Mañosa
Quito - Pichincha
Telephone number +593 22456510
Fax number +593 22456755
Elsystec@uiio.satnet.net
- EE Estonia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Latvia


or

Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telephone number +372 609 6933
Fax number
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee
- EG Egypt**
Standard Electric (OMEGA)
87, Mohamed Farid Street
Heliopolis
Cairo
Telephone number +202 26229000
Fax number +202 26221555
stdelec@rite.com
- ES Spain**
Weidmüller, S. A.
Narcis Monturiol 11-13, Pol.
Ind. Sudoeste
8960 Sant Just
Desvern - Barcelona
Telephone number +34 934 803 386
Fax number +34 933 718 055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es
- FI Finland**
Weidmüller Suomi,
Weidmüller Aktiebolagetin
sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyritie 8C
FI 1510 Vantaa
Telephone number +358 20 7351300
Fax number +358 800 114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi
- FR France**
Weidmüller E. U. R. L.
12, Chaussée Jules César
BP 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Telephone number +33 1 34 24 55 00
Fax number +33 1 34 24 55 01
mail@weidmuller.fr
- GB Great Britain**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park,
Meridian East, Meridian
Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telephone number +44 116 282 3470
Fax number +44 116 289 3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgia**
Please contact
our Representative Office
Rashad Mahmudov
Azerbaijan.
- GR Greece**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfosi
144 52 Athen
Telephone number +30 210 2823233
Fax number +30 210 2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**
Prestelectro, Prestegard
Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22,
Zona 12
Guatemala City
Telephone number +502 2442-3346
Fax number +502 2476-8945
ventas@preselectro.com
- HK Hong Kong**
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive,
Hung Hom, Kowloon
Telephone number +852 3154 8088
Fax number +852 31548099
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Croatia**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telephone number +385 (1) 6184 793
Fax number +385 (1) 6184 795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr
- HU Hungary**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097
Telephone number +36 1 382 7700
Fax number +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu
- ID Indonesia**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok 1 No. 20 - 22
Jakarta 10640
Telephone number +62 21 42882255
Fax number +62 21 42882266
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Ireland**
Please contact
Weidmüller Ltd.
Great Britain
- IL Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telephone number +972 3-923-3601
Fax number +972 3-923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com
- ATEKA Ltd.**
4, Ha Tavor lane Industrial
area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telephone number +972 73-200-1311
Fax number +972 3-924 4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il
- IN India**
Representative Office
Weidmüller Electronics India
Pvt. Ltd.
12th Lane North Avenue, Opp
Joggers Park,
Kalyani Nagar, Pune
411 006
Telephone number +91 20-41290090
Ntish.Rajan@weidmueller.de
www.weidmueller.com
- IS Iceland**
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garabaer
Telephone number +354 510 5200
Fax number +354 510 5201
Samey@samey.is
www.samey.is
- IT Italy**
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello
Balsamo Milano
Telephone number +39 02 660681
Fax number +39 02 6124945
weidmuller@weidmuller.it
www.weidmuller.it
- JM Jamaica**
Please contact
W Interconnections Inc.
United States
- JO Jordan**
Trans Jordan for Electro
PO Box 33 06 07
Amman
Telephone number +962 6 533 2020
Fax number +962 6 533 5800
transjordan@batelco.jo
- JP Japan**
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Sphere Tower Tennoz 2-2-8
Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
140-0002
Telephone number +81 3 6711 5300
Fax number +81 3 6711 5333
weidmullerjapan@weidmuller.com.jp
www.weidmuller.co.jp



You can find all Weidmüller addresses and your local contact on the internet at: www.weidmuller.com/countries

Let's connect.

Sales company 

Representation abroad 

without representation abroad 

- KE Kenya**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- KR Korea**
Weidmüller Korea Co. Ltd.
9th floor, Wonbang B/D
Samseong 2-Dong, Gangnam-Gu
Seoul 143-42
Telephone number +82 2-516-0003
Fax number +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**
Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.
Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31
13016 Safat
B.P. 25593
Telephone number +965 4741373
Fax number +965 4741537
info@kanacontrols.com
- KZ Kazakhstan**
Please contact
OOO Weidmüller
Russia
- LB Lebanon**
Progress Engineering & Trading Enterprises
Al Nahr Street
Beirut 11-1111
Telephone number +961 1 444 664
Fax number +961 1 561 880
progress@inco.com.lb
- LT Lithuania**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Latvia
or
ELEKTROS IRANGA
Tinklų g. 29 a
LT-5319 Panevezys
Telephone number +370 (45) 582 828
Fax number
info@eliranga.lt
- LU Luxembourg**
Please contact
Weidmüller Benelux B. V.
Netherlands
- LV Latvia**
SIA Abi4
Daugavgrivas 31b
Rīga, LV-1007
Telephone number +371 674 70999
Fax number +371 676 24562
abi_4@tvnet.lv
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Udens str. 12-118
Rīga, LV-1007
Telephone number +371 29254766
Fax number +371 674 65637
lgonis.rudaks@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- MD Moldova**
BERHORD A & D srl
79/1, str. Milescu Spartaru
MD-2075 Chisinau
Moldova
Telephone number +373 (22) 815002
Fax number +373 (22) 815007
atiuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbia.
- MG Madagascar**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- MK Macedonia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbia
or
ELEKTRO - SMK doool
UL. III Makedonska brigada
b.b.
1000 Skopje
Telephone number +389 22460295
Fax number
Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MT Malta**
E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.
San Gwakkinn Road
Mrieħel
Telephone number +356 21255777
Fax number +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**
Mubelo Electrical Ltd.
Office 26, Gateway building,
St Jean Road
Quatre Bornes
Mauritius
Telephone number +230 4670989
Fax number +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- MX Mexico**
W Interconnections S. A.
DE C. V.
Blvd. Hermanos Serdán 698,
Col. San Rafael Oriente
72029 Puebla
Telephone number +52 (222) 268 6227
Fax number +52 (222) 286 6242
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**
Connect Plus Technology
Sdn Bhd
No. 43, Jalan PJS 11/22,
Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Telephone number +60 3 5633 7363
Fax number +60 3 5633 6562
paul@cptech.com.my
www.cptech.com.my
- MZ Mozambique**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- NA Namibia**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- NG Nigeria**
Please contact
- NL Netherlands**
Weidmüller Benelux B. V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
P.O. Box 1505
1200 BM Hilversum
Telephone number +31 35 826 12 61
Fax number +31 35 623 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl
- NO Norway**
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
PO Box 160
1378 Nesbru
Telephone number +47 66 98 33 50
Fax number +47 66 98 09 55
firmapost@jfknuudtzen.no
www.jfknuudtzen.no
- NZ New Zealand**
Cuthbert S. Steward Ltd.
27 Te Puni Street
Petone
PO Box 38496
Wellington Mail Centre 5054
Telephone number (04) 568 6156
Fax number (09) 489 1752
csl@cuthbertsteward.co.nz
Cuthbert S. Steward Ltd
4 Fred Thomas Drive
Aon Building, Ground Floor,
South Entry
Takapuna
PO Box 100 338
North Shore City 745
Telephone number (09) 489 1751
Fax number (04) 568 6056
cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**
DAN INTERNATIONAL LLC.
Ghala St. 111
BP 2901
Seeb
Telephone number +968 5036 77
Fax number +968 5037 55
yedu@danintl.com
- PE Peru**
IMPEXINCA S.A.C.
Calle Ortiz de Zevallos No.
105, Urb. San Antonio
18
Lima, Miraflores
Telephone number +51 1 447 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe
J & W CIA. S. A.
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
Ind. Grimanesa
01
Callao
Telephone number +51 1 572 2539
Fax number +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com
- PH Philippines**
Enclosure Systems Specialists
Inc.
2276 Don Chino Roces
Avenue Extension
Room 103/105 Narra Building
1231 Makati City
Telephone number +63 2 813 8580
Fax number +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdsl.net
www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**
Automation Controls (Pak)
Apartment No. 33 C III,
Chenab Block, Allama Iqbal
Town
Lahore
Telephone number +92 42 37809948
Fax number +92 42 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk
- PL Poland**
Weidmüller Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Telephone number +48 22 510 09 40
Fax number +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**
Please contact
W Interconnections Inc.
United States
- PT Portugal**
Weidmüller Sistemas de Interface S. A.
Estrada Outeiro Polima, R.
Augusto Dias da Silva, Lote B - Esct. 2
São Domingos de Rana
2785-515 Abóboda
Telephone number +351 214 459 191
Fax number +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**
Please contact
CPI SA
Argentina
- QA Qatar**
Petroleum Technology Co.
W.L.L.
PO Box 16069
5th Floor Toyota tower
Telephone number +974 444 19603
Fax number +974 444 19604
petrotec@qatar.net.qa
www.petrotec.com.qa
- RO Romania**
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ionescu Crum Street, No.
1, 1st Tower, 1st Floor,
Office 4
500446 Brasov - Brasov
Business Park
Telephone number +40 (268) 446 222
Fax number +40 (262) 205 410
claudiu.totea@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- RS Serbia**
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ustanička 189, III sprat
lokal 7a
11050 Beograd
Telephone number +381 112885274
Fax number +381 112885274
zoran.rabrenovic@weidmueller.com
TeLa Elektrik d.o.o.
Ul. Dr. Drage Ljočić 6
Beograd
Telephone number +381 11 2772 850
Fax number +381 11 2772 850
office@tela.rs
www.tela.rs
- RU Russia**
OOO Weidmüller
Warszavskoye highway, 25
A, bld. 6
Moskau
117105
Telephone number +7 (495) 771-69-40
Fax number +7 (495) 771-69-41
Info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru
- SA Saudi Arabia**
Al Abdulkarim Holding Co.
P.O. Box 4
Dammam 31411
Telephone number +966 3 8337110
Fax number +966 3 8829547
E-mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae
Saudi Electric Supply
Company (SESCO)
P.O. Box 32 98
Al Khobar 31952
Telephone number +966 3 8829546 Ext. 3030
Fax number
E-mail Safdar.Malik@sescogex.com
www.sesco-gex.com
- SE Sweden**
Weidmüller AB
Axel Danielssons väg 271
BOX 3 1025
SE-200 49 Malmö
Telephone number +46 77-143 00 44
Fax number +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se
- SG Singapore**
Weidmüller Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
04-03 Luzerne Building
Singapore 339940
Telephone number +65 6841 5311
Fax number +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg
- SI Slovenia**
Elektrospoji d. o. o.
Stegne 27
SI-1000 Ljubljana
Osrednjelosovska
Telephone number +386 1 511 3810
Fax number +386 1 511 1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si
- SK Slovakia**
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telephone number +421 2/4920 0113
Fax number +421 2/4920 0119
bratislava@elektris.sk
- SV El Salvador**
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telephone number +503 2271 1690
Fax number +503 2221 3851
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syria**
Please contact
Weidmüller Middle East FZE
United Arab Emirates
- SZ Swaziland**
Please contact
Phambili Interface
South Africa
- TH Thailand**
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telephone number +66 2 248 2896
Fax number +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th
Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telephone number +66 2 105 6300
Fax number +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg
- TN Tunisia**
Please contact
Weidmüller E. U. R. L.
France
- TR Turkey**
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacık Mah. Orhan Veli Kanik
Cadidesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telephone number +90 (216) 537 10 70
Fax number +90 (216) 537 10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

Addresses worldwide

Let's connect.

TW Taiwan
Weidmuller (Hong Kong)
Limited
No. 3, Lane 89, ChungYang
N. Rd
24148 SanChuang City,
Taipei
Telephone number +886 921
949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

TZ Tanzania
Please contact
Phambili Interface
South Africa

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telephone number +38 044
490 32 48
Fax number
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Representative Office
Weidmuller Interface GmbH
& Co. KG
Z. office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telephone number
(mobile) +38 050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US United States
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telephone number +1 (804)
794-2877
Fax number +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telephone number +598
2604 8439
Fax number +598 2604
8439
rewo@rewouruguay.com.uy

UZ Republic of Uzbekistan
Please contact
OOO Weidmüller
Russia

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telephone number +58
2122352748
Fax number +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telephone number +84 4
37628601
Fax number +84 4
62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telephone number +848
3520 7717
Fax number +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA South Africa
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telephone number +27 (11)
4521930
Fax number
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

ZM Zambia
Please contact
Phambili Interface
South Africa

ZW Zimbabwe
Please contact
Phambili Interface
South Africa