

## 8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Product ID: SV831DUSBGB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 8-poort SV831DUSBGB 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD maximaal 8 via USB of PS/2 aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en voor nog meer gemak beschikt het over een schermmenu (On-Screen-Display) voor een snelle toegang tot configuratie-opties.

De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 56 computers met behulp van dit ene apparaat.

Deze USB PS/2 KVM-switch van hoge kwaliteit wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Maak een schaalbare, gestroomlijnde toegang tot uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

### Features

- Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van aangesloten computers
- USB- en PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
<b>Prestaties</b>	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Max. op elkaar aansluitbare computers	64
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440 @60hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	150000 hours
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.2 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	9 DC
	Uitgangsstroom	0.6 A
	Vermogensopname	5.4
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	180 mm [7.1 in]
	Gewicht product	2900 g [102.4 oz]

	Hoogte product	45 mm [1.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	438 mm [17.2 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 kg [7.6 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	<p>1 - StarView 8-poort KVM-switch</p> <p>1 - Montagebeugels (alleen bij 16/8 poorten)</p> <p>1 - Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis (alleen bij 16/8 poorten)</p> <p>1 - EU-netstroomadapter</p> <p>1 - GB-netstroomadapter</p> <p>4 - Zelfklevende voetjes</p> <p>1 - Handleiding</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.