



Presentazione

Gamma prodotto	OptiLine 45
Sistema di installazione del cablaggio	Trunking
Tipo prodotto	Condotto installazione
Colore	Bianco artico (RAL 9003)
Quantità per confezione	12 m

Caratteristiche tecniche

Trunking material	Plastic
Dimensione connessione	95 x 55 mm
Divisione in scomparti	1 scomparto
Installazione	Interno
Tipologia fissaggio	Con viti
Dimensione apertura frontale	45 mm
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Lunghezza	2000 mm
Altezza	95 mm
Larghezza	55 mm

Ambiente

Norme di riferimento	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	2
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	200,0 cm
Confezione 1: peso	2,01 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	12,5 cm
Confezione 2: larghezza	28,5 cm
Confezione 2: profondità	204,0 cm
Confezione 2: peso	12,31 kg

Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	64,0 cm
Confezione 3: larghezza	120,0 cm
Confezione 3: profondità	210,0 cm
Confezione 3: peso	217,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto