

技术资料

PM 9082 双香蕉插头转 BNC 适配器



主要特性

- 最大信号电压: 600V rms
- 最大接地电压: 600V rms. CAT III per IEC 61010-031

产品概述: PM 9082 双香蕉插头转 BNC 适配器

该套装含两个适配器，一个红色（信号）和一个黑色（地面）4mm香蕉触点。

型号



Fluke PM9082

PM 9082双香蕉插头转/BNC 适配器

双香蕉插头转 BNC 适配器

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229