

HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 电子模块外壳



2203149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



手持式外壳，C-Mini，浅灰色，包括两个半壳体，螺钉。前部1.1 mm凹入，闭合，适合9 V电池的电池仓盖和电池触点

优势

- 适用于手持式设备
- 轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
- 符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
- 模块化设计，安装更便捷

商业数据

订货号	2203149
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFACA
产品关键代码	ACFACA
GTIN	4055626377025
单件重量 (含包装)	95.1 g
单件重量 (不含包装)	95.1 g
原产地	DE

2203149


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>

技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	手持式外壳
壳体系列	HCS
型号	直形
带通风口	否
电池仓	9 V

尺寸

尺寸图	
宽度	70.5 mm
高度	110 mm
深度	26 mm
尺寸	60.5 mm x 100 mm x 1.1 mm (正面的凹入区域)

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$
绝缘材料	II
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	80 °C
测试持续时间	1 h
力	20

HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 电子模块外壳



2203149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP40
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 80 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB支架数量	2
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

紧固力矩 / Prędkość obrotowa	上下部壳体之间螺钉连接: 0.25 - 0.3 Nm / 500 - 1000 rpm
--------------------------	---


HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 电子模块外壳

2203149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>



图纸



示意图——更多信息请见下载中心内的产品类别图纸

HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 电子模块外壳



2203149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0

27190102

ETIM

ETIM 9.0

EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 电子模块外壳



2203149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203149>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn