

## 特点

- 适用于重载应用的锁紧螺母
- 玻璃纤维填充的尼龙内衬
- 符合 DIN985 标准
- A4 级不锈钢

## RS Pro M6 、本色尼龙插件锁紧螺母

RS 库存号: 767-826



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

锁紧螺母来自值得信赖的 RS PRO 品牌，包含一个尼龙插件，以确保安全和可靠的固定它们的设计是为了在剧烈振动的情况下仍然保持安全。螺母采用 A2 不锈钢材质，表面镀有光亮的锌层，可在长时间使用中确保耐用性和耐环境性。由于采用 A4 等级，因此它甚至适用于具有挑战性的环境。

提供各种公制尺寸：

- [521-917](#) 是 M3 不锈钢自锁螺母
- [521-923](#) 是 M4 不锈钢自锁螺母
- [521-939](#) 是 M5 不锈钢自锁螺母
- [521-951](#) 是 M8 不锈钢自锁螺母
- [521-967](#) 是 M10 不锈钢自锁螺母
- [521-973](#) 是 M12 不锈钢自锁螺母
- [275-692](#) 是 M16 不锈钢自锁螺母
- [275-709](#) 是 M20 不锈钢自锁螺母

## 一般规格

螺纹尺寸	M5
类型	尼龙插件
材料	不锈钢
表面	普通
等级	A4
应用	家用电器、如洗衣机和烘干机、工业机械、汽车行业

## 机械规格

不锈钢类型	A4 316
规格	DIN 7985

## 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Stock No.	Thread Size
275692	M16
275709	M20
521917	M3
521923	M4
521939	M5
521945	M6
521951	M8
521967	M10
521973	M12
767804	M3
767810	M4
767826	M5
767832	M6
767848	M8
767854	M10
2484539	M12
521939	M5