

M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 21 17 529 0000 |
| 规格 | M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/21175290000 |

标识

| | |
|----|-----------|
| 类别 | 插芯 |
| 系列 | 圆形连接器 M17 |
| 标识 | Power |
| 原件 | 插芯 |

版本

| | |
|--------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头 |
| 针数 | 9 |
| 信号针数 | 5 |
| 电源针数 | 3 |
| 特殊插针数 | 1 |
| 特殊插针规格 | 接地针 |

技术参数

| | |
|---------------|--------|
| 额定电流 (信号) | 3.6 A |
| 额定电压 (信号) | 60 V |
| 额定脉冲电压 (信号) | 1.5 kV |
| 污染等级 (信号) | 3 |
| 额定电流 (电源) | 14 A |
| 额定电压 (电源) | 630 V |
| 额定脉冲电压 (电源) | 6 kV |
| 污染等级 (电源) | 3 |

技术参数

| | |
|-------------------|-----------------|
| 额定电压符合UL (信号) | 60 V |
| 额定电压符合 UL (电源) | 600 V |
| 额定电压符合CSA (信号) | 60 V |
| 额定电压符合 CSA (电源) | 600 V |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 插拔次数 | ≥500 |

材料特性

| | |
|------------------|----------|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
| 颜色(插芯) | 黑色 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |

规格和认证

| | |
|----------|--------------------------|
| 规格 | IEC 61984 IEC 60664-1 |
| UL / CSA | UL 2237 / 2238 正在准备当中 |
| 认证 | CE |

商业数据

| | |
|-------------|-----------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 3.83 g |
| 原产国 | 罗马尼亚 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140819429 |
| eCl@ss | 27440223 用于圆形连接器的触点插件 |
| ETIM | EC003557 |
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |