

## 特点

- 玻璃透明透明
- 出色的耐磨性和耐腐蚀性
- 良好的灵活性
- 符合 **ec** 标准、适用于食品应用
- 适合与酒精、汽油、油、油脂和溶剂一起使用
- 高度耐受各种酸和碱
- 由不含镉和硅树脂的材料制成、使用特殊的低电平 有毒

**RS Pro 管、透明、14mm 外径、25m 长、126mm 弯曲半径、酒精、润滑脂、油、**

RS 号: 797-350



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 的这款无色 PVC 软管适用于广泛的应用，如低压食品和一般工业环境。该软管由最高质量的低毒材料制成，以在广泛的温度范围内提供出色的清晰度、柔韧性和耐用性。高柔性软管在开阔和狭窄空间中均能使用，具有出色的耐磨性和防腐蚀特性，在任何应用中，这款 PVC 软管都可靠耐用。

## 一般规格

材料	pvc
颜色	透明
强化	否
应用	酒精、润滑脂、油、汽油、溶剂、一般工业应用；科学；制药；医疗

## 机械规格

内径	8mm
外径	14mm
长度	25m
弯曲半径	126mm
安全系数	3:1

## 操作环境规格

最低工作温度	-15°C
最高工作温度	+60°C
最大工作压力	4 Bar

## 认证

合规性 / 认证

符合 RoHS

