

蘑菇形按钮，22 mm,圆形，金属，高光，黄色，40 mm，键控式



相似插图

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	蘑菇形按钮
产品的规格	操作/信令元件
产品类型名称	3SU1
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选 发光元件	不
颜色	
• 操纵元件的	黄色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	40 mm
换档位置的数目	2
前环	
产品组件 正面固定环	是的

前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	高光泽金属
颜色 正面固定环的	银色

综合技术数据

产品功能	
• 急停功能	不
• 急停功能	不
防护等级 IP	IP66 , IP67 , IP69 (IP69K)
防护等级 NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波 50g / 11 ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
开关频率 最大值	3 600 1/h
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 典型	10 000 000


环境条件

环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95% 时)

装入/固定/外廓尺寸

高度	40 mm
宽度	40 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	27.5 mm
安装宽度	40 mm
安装深度	24.4 mm

正树/批准 :

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report

other
Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1BD30-0AA0>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1BD30-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1050-1BD30-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1BD30-0AA0&lang=en



上一次修改：

2018/10/31