

## DWD024K-QS

Perceuse percussion 650W

5035048268186



### Description du produit :

Régime à vide (tr/min) : 0-2800 Cadence de frappe (cps/min) : 0-47600 Ø perçage bois/métal/béton (mm) : 25/13/16 Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13

### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Contrôle de la vitesse variable à la gâchette pour permettre à l'utilisateur un perçage progressif pour plus de précision
- Dispositif de blocage pour assurer une vitesse constante pour des applications nécessitant des tâches répétitives
- Design compact qui assure un confort à l'utilisateur et un accès à des espaces très étroits
- Très faible poids pour assurer un véritable confort à travers une simplicité et une forte réduction de la fatigue à l'usage
- Les qualités de cet outil sont son excellent rapport puissance / poids, sa performance, sa fiabilité et sa compacité
- Poignée soft grip qui améliore considérablement le confort d'utilisation

### Specifications techniques :

- Puissance de sortie : 302 W
- Alimentation électrique : 710 W
- Capacité de mandrin : 1.5-13 mm
  - Capacité de perçage (bois) : 25 mm
  - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm
    - - Capacité de perçage (maçonnerie) : 16 mm
      - Couple maximal : 5.2 Nm

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Mallette de transport de haute qualité (x1)
- Butée de profondeur (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Mandrin à clef (x1)

