

UTA 130 - DIN导轨适配器

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2706412>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

通用DIN导轨适配器，与开关装置螺钉连接



商业数据

订货号	2706412
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACGEAD
产品关键代码	ACGEAD
目录页面	页码764 (C-1-2013)
GTIN	4017918822743
单件重量（含包装）	147.7 g
单件重量（不含包装）	146.7 g
原产地	DE

UTA 130 - DIN导轨适配器

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2706412>



技术数据

产品属性

产品类型	DIN导轨适配器
外壳类型	DIN导轨适配器
产品系列	UTA
类型	安装底盘带固定孔

尺寸

宽度	52 mm
高度	130 mm
深度	9.6 mm

材料规格

外壳材料	锌模铸
------	-----

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

UTA 130 - DIN导轨适配器



2706412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2706412>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 130 - DIN导轨适配器

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2706412>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn