

HC-B24/16-ADP-SS - 适配器板

1034216

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1034216>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适配器板，类型: B24缩小为B16



商业数据

订货号	1034216
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZD
产品关键代码	AF7AZD
GTIN	4055626540627
单件重量（含包装）	106.5 g
单件重量（不含包装）	104 g
原产地	DE

HC-B24/16-ADP-SS - 适配器板

1034216

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1034216>



技术数据


说明

概述	适用B24系列面板开口
----	-------------

产品属性

产品类型	适配板
类型	B24
密封	是

尺寸

尺寸图	
宽度	53 mm
高度	5 mm
长度	151 mm
钻孔距离，水平	130 mm
钻孔距离，垂直	32 mm
孔径	5.5 mm

材料规格

标识材料	不锈钢 1.4301/AISI 304
密封材料	NBR/SBR


环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54
	IP65
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	安装螺钉的扭矩1 ... 2 Nm
------	-------------------

图纸



尺寸图

HC-B24/16-ADP-SS - 适配器板



1034216

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1034216>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B24/16-ADP-SS - 适配器板



1034216
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1034216>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn