



## Rack de stockage pour boîtes HIS

### • HIS-Service Station

La gamme de gaines thermorétractables HIS est destinée aux travaux d'isolation électrique, de protection mécanique, anti-abrasion et anti-humidité. Le mini dévidoir est idéal pour les petites applications sur site.

Le rack HIS-Service Station en métal est livré avec un outil de coupe. Il peut être posé ou fixé sur une cloison.

### Principales caractéristiques

- Contient jusqu'à 5 dévidoirs
- Il peut être posé ou fixé sur un présentoir
- Un outil de coupe est inclus afin de faire rapidement des tubes à la bonne longueur



HIS Service Station.

RÉFÉRENCE	Description	Article
HIS Service Station	HIS-3 Service Station complet : Composition: 5 dévidoirs HIS-3 noirs (coef. 3:1) + outil de coupe tailles : 3/1, 6/2, 12/4 (2 pcs), 24/8	365-30100
	HIS-Pack Service Station complet : Composition: 5 dévidoirs HIS-Pack noirs (coef. 2:1) + outil de coupe tailles : 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 et 1/2 + 1 Starter-Pack RiteOn	365-20000
	HIS-Service Station vide, avec un outil de coupe	300-30000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

## Gaines thermorétractables 2:1 en rouleau

### • HIS-PACK

HIS-PACK est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique qui peuvent aussi nécessiter une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.

### Principales caractéristiques

- Gaine Polyoléfine réticulée, à paroi fine et flexible
- Mini-dévidoir sur lequel le tableau imprimé montre la gamme de tailles
- Disponible en noir, rouge, bleu, transparent et jaune/vert, en 10 tailles allant de 1.2 à 25.4 mm



HIS-A avec adhésif et HIS-Pack.




Gaine thermorétractable 2:1

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rétreint</b>	2:1
<b>Températures d'utilisation</b>	-55 °C à +125 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+100 °C
<b>Variation longitudinale</b>	+/-5%
<b>Rigidité diélectrique</b>	20 kV/mm selon IEC 243
<b>Tenue au feu</b>	Auto-extinguible UL 224 VW-1 (sauf pour le transparent)
<b>Homologations</b>	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.





## Gaines thermorétractables 2:1 en rouleau

## • HIS-PACK

RÉFÉRENCE	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau (m)	Couleur	Article
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10 m	Bleu (BU)	300-30126
	1,2	0,6	0,40	10 m	Noir (BK)	300-30120
	1,2	0,6	0,40	10 m	Rouge (RD)	300-30122
	1,2	0,6	0,40	10 m	Transparent (CL)	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10 m	Bleu (BU)	300-30166
	1,6	0,8	0,40	10 m	Noir (BK)	300-30160
	1,6	0,8	0,40	10 m	Rouge (RD)	300-30162
	1,6	0,8	0,40	10 m	Transparent (CL)	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10 m	Bleu (BU)	300-30246
	2,4	1,2	0,50	10 m	Noir (BK)	300-30240
	2,4	1,2	0,50	10 m	Rouge (RD)	300-30242
	2,4	1,2	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10 m	Bleu (BU)	300-30326
	3,2	1,6	0,50	10 m	Noir (BK)	300-30320
	3,2	1,6	0,50	10 m	Rouge (RD)	300-30322
	3,2	1,6	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30323
	3,2	1,6	0,50	10 m	Vert/jaune (GNYE)	300-30327
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10 m	Bleu (BU)	300-30486
	4,8	2,4	0,50	10 m	Noir (BK)	300-30480
	4,8	2,4	0,50	10 m	Rouge (RD)	300-30482
	4,8	2,4	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30483
	4,8	2,4	0,50	10 m	Vert/jaune (GNYE)	300-30487
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5 m	Bleu (BU)	300-30646
	6,4	3,2	0,60	5 m	Noir (BK)	300-30640
	6,4	3,2	0,60	5 m	Rouge (RD)	300-30642
	6,4	3,2	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-30643
	6,4	3,2	0,60	5 m	Vert/jaune (GNYE)	300-30647
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5 m	Bleu (BU)	300-30956
	9,5	4,7	0,60	5 m	Noir (BK)	300-30950
	9,5	4,7	0,60	5 m	Rouge (RD)	300-30952
	9,5	4,7	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-30953
	9,5	4,7	0,60	5 m	Vert/jaune (GNYE)	300-30957
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5 m	Bleu (BU)	300-31276
	12,7	6,4	0,60	5 m	Noir (BK)	300-31270
	12,7	6,4	0,60	5 m	Rouge (RD)	300-31272
	12,7	6,4	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-31273
	12,7	6,4	0,60	5 m	Vert/jaune (GNYE)	300-31277
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5 m	Bleu (BU)	300-31906
	19,1	9,5	0,80	5 m	Noir (BK)	300-31900
	19,1	9,5	0,80	5 m	Rouge (RD)	300-31902
	19,1	9,5	0,80	5 m	Transparent (CL)	300-31903
	19,1	9,5	0,80	5 m	Vert/jaune (GNYE)	300-31907
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5 m	Bleu (BU)	300-32546
	25,4	12,7	0,90	5 m	Noir (BK)	300-32540
	25,4	12,7	0,90	5 m	Rouge (RD)	300-32542
	25,4	12,7	0,90	5 m	Transparent (CL)	300-32543
	25,4	12,7	0,90	5 m	Vert/jaune (GNYE)	300-32547

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.