

1-66507-0 被替代

AMPLIMITE

TE 内部编号 1-66507-0


TE 内部产品描述 PIN CONTACT, 20 DF

D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，20 号

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，20 号



端子类型: 插针

端子大小: 尺寸 20

端子基材: 黄铜

端子接触部电镀材料: 镀金

线缆端接方法: 压接

[所有 D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，20 号 \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到

电线和电缆

接触件特性

接合插针直径

1.02 mm[.04 in]

30 μin

端子底板材料

镍

端子类型

插针

端子大小

尺寸 20

端子基材

黄铜

端子接触部电镀材料

镀金

端子额定电流（最大值）

1.2 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径

2.16 mm

线缆端接方法

压接

机械附件

壳体內的端子定位器类型	卡口
带导线绝缘	带有

尺寸

	.04 in
兼容的绝缘直径范围	.76 – 1.02 mm [.03 – .04 in]
线径	.08 – .2 mm ²

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

端子颜色代码	蓝色
--------	----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月 (235) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

PIN CONTACT, 20 DF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-66507-0_CE_c-1-66507-0-ce.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-66507-0_CE_c-1-66507-0-ce.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-66507-0_CE_c-1-66507-0-ce.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

[Signal Contacts](#)

英文版本

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_1-66507-0_04022018158_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-66507-0_04022018158_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本