

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固线夹，宽度: 6.8 mm，高度: 44.5 mm，位数: 2，颜色: 黑色

优势

- 导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
- 固线夹也可卡在插头的外部

商业数据

订货号	3212918
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE224Z
产品关键代码	BE224Z
目录页面	页码362 (C-1-2019)
GTIN	4046356566056
单件重量（含包装）	0.792 g
单件重量（不含包装）	0.703 g
原产地	PL

PZ 1,5/S/2 - 固线夹

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212918>



技术数据

产品属性

产品类型	固线夹
位数	2

尺寸

宽度	6.8 mm
高度	44.5 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA-GF
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	130 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

PZ 1,5/S/2 - 固线夹



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212918>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212918>



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644

PZ 1,5/S/2 - 固线夹



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212918>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PZ 1,5/S/2 - 固线夹

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212918>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn