

Hoja de características del producto

Características

9001KP40G9

Piloto luminoso verde ø30 - para lámpara ba9s
20-30v



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre corto del dispositivo	9001K

Complementario

Material del bisel	Metal cromado plateado
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de lente	Fresnel ((*)) (plástico)
Tapa/Cabeza o color de la lente	Verde
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Directo
Conexiones - terminales	Bornas tornillo (1 x 0,22...2 x 1,5 mm ²) acorde a IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m de acuerdo con IEC 60947-1
Forma de la cabeza del tornillo	Ranura cruzada
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado de contaminación: 2) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos de acuerdo con IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
Anchura global cad	54 mm
Altura global cad	70 mm
Profundidad global cad	42 mm
Peso del producto	0.134 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn de acuerdo con IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0921 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------