



Principales

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamme de produit | Harmony XAP |
| Type de produit ou équipement | Plastron avec vis de fixation |
| Nom de l'appareil | XAPE |
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation Ø22mm |
| Taille plateau avant produit | 72 x 204 mm |
| Nombre de trous | 5 découpes |
| Matière | Aluminium anodisé |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 IP657 se conformer à NF C 20-010 |
| Résistance aux agents chimiques | Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorure Bonne résistance aux acides minéraux dilués Bonne résistance aux huiles et au pétrole Bonne résistance aux acides organiques Bonne résistance aux sels |

Complémentaires

| | |
|------------------|----------|
| Poids du produit | 0,182 kg |
|------------------|----------|

Environnement

| | |
|--|--|
| Traitement de protection | TC TH |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH |
| REACH free of SVHC | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |
| Régulation RoHS Chine | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | <input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |