




Pushing Performance
Since 1945

D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH



订货号	09 69 212 0072
规格	D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
浩亭电子目录	https://harting.com/09692120072

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	Mixed
原件	连接器

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
针数	7
信号针数	5
特殊插针数	2
锁定类型	带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料	请单独订购插针

技术参数

额定电流	5 A
绝缘阻抗	$> 5 \times 10^9 \Omega$
极限温度	-55 ... +125 °C
测试电压 $U_{r.m.s.}$	1 kV
绝缘组	IIIa ($175 \leq CTI < 400$)
Hot plugging	无



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	热塑树脂，玻璃纤维填充（聚酯） 外壳：钢、镀锡
颜色(插芯)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	100
净重	6.638 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140098800
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469