

RUEDA AS 125X40/40 CRS SPG M22L/50 +FR

Serie de ruedas AS

Ruedas con cubo en poliamida 6 con revestimiento en poliuretano colado blando 87 Sh.A.
Organo de rodamiento: cojinete a rodillos.


Serie soporte M22

Soportes medios M22, las horquillas giratorias llevan doble giro de bolas; cincados blancos.
Freno anterior con doble acción, stop total.



Datos técnicos

Diámetro de la rueda	D	125 mm
Ancho de bandaje	E	40,0 mm
Diámetro del agujero	d	15 mm
Peso del artículo		1,330 kg
Largo del cubo	L	40 mm
Altura total	H	159 mm
Dimensiones exteriores de la platina	AxB	102x83 mm
Distancia entres centros	axb	80x60 mm
Diametro perno de fijación	g	M8
Desplazamiento	F	49 mm
Ancho de la horquilla	U	50 mm
Carga		200 kg



Artículos relacionados

Reemplazo de rueda: [35066](#)
Versión básica: [36447](#)
Versión con proteccion de pie: [36447PP](#)
Versión con freno anterior y proteccion de pie: [36447FRPP](#)

CONSIDERACIONES GENERALES / RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los textos citados y el catálogo completo son disponibles en la versión mas actualizada en nuestro sitio www.lagspa.it. Las dimensiones, las descripciones, las características y las ilustraciones tienen un valor genérico y están sujetas a variación sin obligación de aviso previo. Los productos ilustrados no implican necesariamente su disponibilidad en almacén ni nuestra obligación de suministro. Las pruebas efectuadas en la fábrica se refieren a productos originales con accesorios originales: la sustitución de uno de los componentes con otros de diferente origen podría no garantizar los mismos resultados y provoca la caducidad inmediata y automática de toda garantía. **Para usos especiales se aconseja solicitar informaciones a nuestro Servicio Técnico (sales@lagspa.it).**