

特点

- 耐硬和磨损
- 耐热、冲击和化学制品
- 卓越的耐用性
- 高导电性
- 无需进行预清洁或开机自检清洁

RS Pro 导电粘合剂环氧、10g 样品瓶

RS 号: 186-3616



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 载银导电环氧树脂是一种双组分热固性材料，具有含银片的环氧树脂黏性底基。这款双组分环氧粘合剂具有高导电的特点，非常适用于组件互连和将组件机械粘接至电路。使用导电环氧粘合剂比传统焊接方法更安全、更高效。载银导电环氧树脂比锡或盖子的抗氧化性更好。不同于锡或盖子的是，它们即使氧化也能保持导电性。它不会产生严重的导电问题。

一般规格

产品类型	环氧
导电元件	银
包装类型	小瓶
封装尺寸	10g
物理形式	液体
固化时间	36h
化学成分	silver 、 3 、 6-diazaoctanethylenediamin
气味	轻度胺类
最低工作温度	-55°C
最高工作温度	+150°C
工作温度范围:	-55°C → +150°C
颜色	银色 / 灰色
无腐蚀性	是 / 否
存储寿命	30°C 时为 2 年
特殊功能	热导性
应用	塑料、陶瓷、木材、金属、玻璃和石墨

机械规格

比重	2.85
导热性	11 w/mk

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

