

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 2000x600x500mm

NSYSM20650

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SM
Type de produit ou équipement	Enveloppe compact
Application	Multi-usage
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 porte
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Support de platine de montage par vis
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	500 mm

Complémentaires

Nombre de portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type de carter	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée câble	1 entrée
Matière	Corps :tôle d'acier Porte :tôle d'acier Charnière :zamak
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité	Avant
Poids du produit	88 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	DNV UL BV
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262 se conformer à UL se conformer à cUL
Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	213,000 cm
Largeur de l'emballage 1	65,000 cm
Longueur de l'emballage 1	59,000 cm
Poids de l'emballage 1	82,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	626
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Réglementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Fiche technique du produit

NSYSM20650

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Fiche technique du produit

NSYSM20650

Technical Illustration

Exploded view



Fiche technique du produit

NSYSM20650

Image of product / Alternate images

Alternative



Fiche technique du produit

NSYSM20650



Fiche technique du produit

NSYSM20650

