




1-delige bevestigingsbanden voor lasstiftmontage (softpush), in de band

Hoofdkenmerken

- voor 5 mm lasstiften of M5-draadeinden
- soft-push-techniek voor eenvoudige montage, zonder gereedschap
- overtollige bandlengte gemakkelijk weg te steken



T50RS5, RT50RS



1-delige bevestigingsbanden voor lasstiften.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Hoogte (H2)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Artikelnr.
T50RS5	4,6	190,0	14,5	40,0	225	PA66	zwart (BK)	111-07110



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

1-delige bevestigingsbanden met schroefoog

Deze eendelige bevestigingsbanden zijn voorzien van een bevestigingsoog, direct aan de sluitkop. Ze kunnen middels een bout of een schroef worden gefixeerd, op iedere willekeurige ondergrond. De band wordt eerst gemonteerd alvorens de bekabeling wordt gefixeerd.

Hoofdkenmerken

- 1-delige band voor bundelen en bevestigen
- snel en eenvoudig te monteren



Met het schroefoog kan de bundelband gemakkelijk worden gemonteerd.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Bevestigingsgat Ø (FH)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
T18MR	2,5	110,0	20,0	80	3,1	PA66	zwart (BK)	113-01810
	2,5	110,0	20,0	80	3,1	PA66	naturel (NA)	113-01819
T30MR9	3,5	160,0	32,0	135	4,3	PA66HS	zwart (BK)	113-03010
	3,5	160,0	32,0	135	4,3	PA66	naturel (NA)	113-03019
T50MS	4,6	165,0	32,0	225	5,3	PA66	zwart (BK)	113-05820
	4,6	165,0	32,0	225	5,3	PA66	naturel (NA)	113-05819
T50MR	4,7	215,0	45,0	225	5,4	PA66	zwart (BK)	113-05010
	4,7	215,0	45,0	225	5,4	PA66	naturel (NA)	113-05019
	4,7	215,0	45,0	225	5,4	PA66W	zwart (BK)	113-05060
T50ML	4,7	390,0	100,0	225	5,5	PA66HS	naturel (NA)	113-05419
T120MR	7,6	395,0	102,0	535	6,5	PA66HS	zwart (BK)	113-12020
	7,6	395,0	102,0	535	6,5	PA66	naturel (NA)	113-12029
	7,6	395,0	102,0	535	6,5	PA66HIRHSUV	zwart (BK)	113-12060

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.