


## Données techniques

### BK3038ZWD

Douilles à aiguilles avec fond

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	30 mm
D - Diamètre Extérieur	37 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	38 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille	2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k - Diamètre trou	2,5 mm
Référence bague intérieure	IR25X30X38.5
Masse	0,083 kg



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## PERFORMANCE PRODUIT

<b>Cr - Capacité charge dynamique</b>	38500000 mN
<b>C0r - Capacité charge statique</b>	78500000 mN
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b>	33000 °/s
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>	48000 °/s
<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	393,15 °K

