

特点

- 减少热量损耗和灰尘或烟雾入侵
- 良好的可见性可降低意外风险
- 由于 PVC 不会腐蚀，可持久使用
- 减少昆虫和鸟类干扰
- 每根胶带均随附固定的不锈钢悬挂夹
- 壁装支架 / 悬挂导轨提供 984 mm 尺寸条带

RS Pro 2m pvc 条带窗帘、 200mm x 2mm

RS 号: 325-0876



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 条带窗帘是固定在悬挂导轨上的长 pvc 。它们形成垂直窗帘、可安装在门道 TOP 这些 pvc 窗帘设计用于防止昆虫和碎屑进入开放式门口以及控制温度。

可用选项:

[325-0882](#) - pvc 带门、200 mm 、2 mm 厚、3 m 长

[325-0876](#) - pvc 带门、200 mm 、2 mm 厚、2 m 长

一般规格

curtain type	固定型
颜色	无色
材料	无辐 pvc
应用	仓库、商业厨房、冰箱和冰柜、冷藏室、装货间

机械规格

长度	2m
宽度	200mm
厚度	2mm



