

## 特点

- 准确 Rapid
- 快速响应传感器头
- 坚固、完全可伸展探头
- 气流音量
- 背光开 / 关时间设置

## RS RS1340 Pro s 快速响应 30m 、 68mph 、 110kph max air flow 、 air volume 风速计

RS 号: 123-2224



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由深受 RS Pro 品牌提供的热线风速计、设计用于测量空气流量和风速。手持式数字仪表可提供快速、精确的读数、而不会影响质量或性能。RS Pro 配有由耐冲击材料制成的实心外壳、特别适用于维修技术人员、hvac 安装人员和建筑顾问。

一般规格

型号	RS1340
测量参数	空气流量、空气流量
探头类型	快速响应
显示类型	LCD
自动关闭电源	是的
数据保持	是的
数据存储	5 x 99 套 (手动) 5 x 99 套 (自动)
配件	说明手册、电池、携带箱
应用	hvac 系统性能、洁净室、符合 osha 标准、管道穿越、工厂维护

测量

参数	范围	分辨率	精确度
空气流速 ( m/s )	0.1 至 30.0	0.01	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
空气流速 ( km/h )	0.2 至 110	0.1	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
空气流速 (英里 / 小时)	0.12 至 68	0.01	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
空气流速 (节)	0.1 至 59	0.01	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
空气流速 ( fpm )	10 至 6000	1	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
气流 (容积)	0 至 999900	0.001	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs
气流 (容积)	0 至 999900	0.001	读数的 $\pm 3\% \pm 1\%$ fs

电气规格

工作电源电压	电池
随附电池	是的
电池类型	AAA
电池寿命	10hours

机械规格

尺寸	72mm x 35mm x 150mm
宽度	35mm
长度	72mm
高度	150mm
重量	235g

操作环境规格

相对湿度	≤ 80% 相对湿度
最低工作温度	0°C
最高工作温度	50°C

