

CARATTERISTICHE

- Elegante custodia in plastica nera resistente all'acqua
- Display LCD chiaro per visualizzare i risultati con facilità
- Tempo normale, calendario, allarme e funzione LAP
- Precisione entro 2 secondi in 24 ore
- Dispositivo affidabile e di lunga durata

Cronometro tascabile nero RS Pro

Codice RS: 811-1818



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Ecco il cronometro tascabile dal nostro marchio RS Pro, affidabile e affidabile, un cronometro LCD compatto da 1/100 di secondo con funzione lap, tempo normale, funzioni di allarme e calendario. Questo cronometro tascabile è dotato di un display LCD che consente di visualizzare i risultati in modo chiaro in tempo reale, con cifre di 8 mm e 6 mm di altezza. Dal momento dell'avvio, questo cronometro conta a 40 minuti in 1/100 di secondo e poi a 24 ore in intervalli di 1 secondo, inclusa la precisione entro 2 secondi in 24 ore. Questo cronometro digitale RS Pro funziona tramite un sistema operativo a 3 volt con batteria al litio 2032, per una maggiore affidabilità e precisione. Questo affidabile timer è racchiuso in un'elegante custodia nera resistente all'acqua con cordone, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni in un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche generali

Tipo	Tasca
Digitale/analogico	Digitale
Tempo massimo	24h 40min 1s
Risoluzione	1/100s
Ore di tempo massimo	24h
Tempo massimo minuti	40min
Tempo massimo in secondi	1s
Timer conto alla rovescia	Sì
Precisione	2second su 24hours
Funzioni.	Avvio/arresto/reset; sovrapposizione tempi di divisione e uno/due finitura rapida
Funzione di allarme	Sì
Calendario	Sì
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua
Materiale del contenitore	Plastica
Colore/finitura	Nero
Altezze cifre	8mm & 6mm
Display	LCD:
Applicazione	Eventi sportivi, Concorsi, Prove ed esperimenti, eventi dal vivo

Specifiche elettriche

Tensione d'esercizio	3V
Tipo di batteria	CR2032 al litio

Durata della batteria

5 anni di utilizzo normale

Specifiche meccaniche

Altezza

64mm

Larghezza

64mm

Omologazioni

Conformità/certificazioni

EU,EN55022,EN55024,EN61000-3

