

# 操作器

46-  
2W28.1CN0.001

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2W28.1...>

您的产品:

---



## 46-2W28.1CN0.001 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

手柄颜色:	白色
手柄颜色:	白色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	短柄

### 电气特性

防护等级:	II
-------	----

### 机械特性

开关动作:	复位 - 自锁
旋转位置:	2位置

开关角度: 90°  
机械寿命: 1 百万次  
拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)  
重量: 0.027 kg

#### 环境条件

正面IP等级: IP65  
IK前端保护: IK03  
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C  
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)


#### 证书

符合标准: CE  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant  
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508


#### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 发光的, 白色, 短柄, 圆形, 黑色, 塑料, 复位 - 自锁, IP65, IK03  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
最大开关单元的数量: 2

切换位置:



安装开孔:



外形尺寸:

