


Set standard di collegamento 8, unilaterale

item



Il set standard di collegamento 8 unilaterale collega due profilati 8 ad angolo retto garantendo un'elevata resistenza allo spostamento e alla torsione. La lamiera di collegamento asimmetrica in acciaio zincato fa presa all'interno di una scanalatura garantendo in tal modo un posizionamento a prova di torsione. L'altra scanalatura rimane libera. Per il fissaggio viene praticata una filettatura nel foro centrale del primo profilato. Il secondo profilato richiede un foro di montaggio e viene collegato in maniera fissa.



Materiale incluso

Lamiera di collegamento standard 8, acciaio, zincato
Vite a testa tonda speciale simile a ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato

Nota tecnica

[0.0.672.99](#) Per ulteriori informazioni, cliccate qui!

Proprietà	
Codice articolo	0.0.672.99
Unità di consegna	1 set
Peso	19,0 g
Momento torcente	25 Nm

Accessori	
0.0.465.88	Unità di foratura, supporto di foratura
0.0.465.89	Unità di foratura, set di adattamento foratura 8
0.0.026.29	Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5