

Han CGM-M M50x1,5 D.32-38mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 00 000 5086
规格	Han CGM-M M50x1,5 D.32-38mm
浩亭电子目录	https://harting.com/19000005086

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han® CGM-M
附件种类	电缆紧固件

技术参数

拧紧力矩	≤24 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格	57
极限温度	-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653
尺寸	M50
夹持范围	32 ... 38 mm
跨角宽度	60 mm

材料特性

材料 (电缆接头)	黄铜
材料(密封件)	NBR
材料 (夹环)	聚酰胺 (PA)
表面 (附件)	镀镍
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	220 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	84849000
GTIN	5713140123755
eCl@ss	27140801 电缆压盖 (电气安装)
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431