

Han D-Sub module, crimp male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 009 3001
规格	Han D-Sub module, crimp male
浩亭电子目录	https://harting.com/09140093001

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® D-Sub模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	9
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.08 ... 0.52 mm²
线芯外径	≤2.15 mm
额定电流	5 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC) 压铸锌
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	10 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020801
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552