

## 特点

- 以太网电缆长度不同、最长 10 米
- 多种不同颜色
- Cat6 上的 pvc 保护套管可提高耐用性
- 电缆由 RJ-45 插头和卡扣锁制成
- 套管应力消除装置提供电缆支撑和闩锁保护
- 高性能数据传输接插电缆

## RS PRO 黑色 6 类电缆 U/UTP PVC 公 RJ45/公 RJ45 , 10m

RS 库存号: 556-512



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些 RS PRO 接插导线也称为以太网接插电缆，使用 6 类电缆制造，通常称为 CAT 6 电缆。它们是一种电缆、通常用于办公室环境中、用于将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机。

### 一般规格

端接/末端接	端接
连接器类型	插入式 RJ45 交流 / 插入式 RJ45 交流
接头 b	插头
连接器 a	插头
屏蔽类型	u/utp
外层护套材料	pvc
护套颜色	黑色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	聚烯烃
应用	将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机

### 电气规格

导线电阻	7/0.20 +/- 0.008
绝缘电阻	0.98+/-0.05

### 机械规格

长度	10m
外径	6.0 +/- 0.20
护套厚度	0.5mm
美国线规	26 AWG

### 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	REACH / SVHC 合规法规 (EC) 第 1907/2006 号

