



Pushing Performance  
Since 1945

# Han 10B-asg2-LB-K-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 30 010 0296                                                                |
| 规格     | Han 10B-asg2-LB-K-M25                                                         |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19300100296">https://harting.com/19300100296</a> |

## 标识

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 类别      | 上壳/底座              |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> B |
| 上壳/底座类型 | 表面安装底座             |
| 上壳/底座介绍 | 带塑料保护盖             |
| 型       | 高结构                |

## 版本

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 尺寸                         | 10 B            |
| 版本                         | 边出线             |
| 电缆入口数量                     | 2               |
| 出线孔                        | 2x M25          |
| 锁定类型                       | 单锁扣             |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | 有               |
| 应用领域                       | 用于工业连接器的标准上壳/底座 |

## 技术参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 插拔次数             | ≥500                   |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65                   |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4  |
|                       | 4X |
|                       | 12 |

材料特性

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 材料 (上壳/底座)              | 压铸铝                                                       |
| 表面 (上壳/底座)              | 粉末涂层                                                      |
| 颜色 (上壳/底座)              | RAL 7037 ( 土灰 )                                           |
| 材料(密封件)                 | NBR                                                       |
| 材料 ( 锁扣 )               | 聚碳酸酯 (PC)                                                 |
|                         | 不锈钢                                                       |
| 颜色 ( 锁扣 )               | RAL 7037 ( 土灰 )                                           |
| 材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94 | V-0                                                       |
| RoHS                    | 符合                                                        |
| ELV 状态                  | 符合                                                        |
| China RoHS              | e                                                         |
| REACH 附件 XVII 物质        | 不包含                                                       |
| REACH 附件 XIV 物质         | 不包含                                                       |
| REACH SVHC 物质           | 有                                                         |
| REACH SVHC 物质           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| 加州 65 号提案物质             | 有                                                         |
| 加州 65 号提案物质             | 镍                                                         |
|                         | 镉                                                         |
| 铁路车辆防火                  | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| 包含危险等级的要求集              | R22 (HL 1-3)                                              |
|                         | R23 (HL 1-3)                                              |

规格和认证

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | CE                                |
|          | DNV GL                            |

商业数据

|      |        |
|------|--------|
| 包装尺寸 | 1      |
| 净重   | 81.8 g |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 原产国     | 德国                 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099           |
| GTIN    | 5713140125339      |
| eCl@ss  | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM    | EC000437           |