

## 特点

- 高级钢
- 双层前面板
- 粉涂层外壳
- 精确设计
- 高质量制造标准

# RS Pro 机架安装外壳、 6U、84 hp、高 266mm、 深 425mm

RS 号: 665-7734



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro PF19 机架安装外壳、这是一款高质量、大负荷的电子外壳系列、适用于各种用途。这些机架安装外壳由高级轧钢和轻型铝面板的混合物制成、结构坚固、并与坚固的粉末涂层表面相结合、即使在恶劣环境中、也可为产品提供持久的使用寿命。由于采用精密工艺和精心设计的的设计、外壳易于使用和组装。此外 RS Pro pro. s 外壳的优质材料提供了一种坚固美观的成品、适用于家庭或工业中的各种应用。

## 一般规格


安装	机架式安装
机架单元	6U
材料	钢
水平间距	84HP
通风	是的
手柄	是的
颜色	黑色
适合与一起使用	在室外条件下和暴露于元素中
机架尺寸	半宽
特点	PF19 外壳系列有多种选择 尺寸
隔音	否
包括风扇	否

## 机械规格

尺寸	266mm x 483mm x 425mm
高度	266mm
深度	425mm
宽度	483mm

认证

声明	rohs 合规性证书
符合标准	iec 297/eia rs-310 C1977 / din 41494 / 符合美国（美国）标准的（美国）美国（美国）（美国 D610 B117



PF 19 inches Part List :


Item	Material	Contents of Kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Top / Base Panel	Mild steel 1.2 MM	2	2	2	2	2	2
2. General Purpose Bar (90mm/other models)	Zinc plate steel 0.9 MM	4/8	8	8	8	8	8
3. Inside Front/ Rear Panel	AL (0.9/1.2 MM)	2 (0.9)	2 (0.9)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)
4. Side Panel	Mild Steel 0.9 MM	2	2	2	2	2	2
5. Front Panel	AL 3.0 MM	1	1	1	1	1	1
6. Handle	AL extruded	2	2	2	2	2	2
7. Umbrella Phillips screw	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Umbrella Phillips screw	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Flat Head screw	M3x12 with nut	12	12	-	-	-	-
10. Flat Head screw	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Round Head screw	M5x15 with nut	-	4	4	4	4	4
12. Hex screw	M5x15 with nut	4	-	-	-	-	-

**Note :** Torque 7 in lbs for screw M3  
Torque 10 in lbs for screw M4

## Available Dimensions :

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)



RS Stock No.	Model	Front Panel (A x B)	Handle Height	Cabinet (E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425x90x39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425x245x39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425x245x83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425x335x83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425x335x128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425x425x128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425x335x172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425x425x172 mm
665-7731	5U-D3	483 x 222	130	425x425x217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425x425x261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425x465x261 mm