

产品参数表

规格



3层灯柱,24V常亮,螺母安装

XVGB3T

主要信息

产品系列	Harmony XVG
产品类型	完整预接线的一体式塔灯
指示装置类型	3 发光单元
材料	PC (UL94 V-2): 球体 ABS (UL94HB): 管体 铝: 管子
安装直径	60 mm
组件名称	XVG
安装方式	直接管安装
灯源	LED灯泡 恒定 红色 LED灯泡 恒定 绿色 LED灯泡 恒定 琥珀色LED
发光单元颜色	红色/橙色/绿色
指示灯柱基座单元	无蜂鸣器的底座

补充信息

rated supply voltage	24 V 交流/直流
电缆线径	0.33 mm²
固态输出类型	PNP和NPN
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.5 kV
电流消耗	109 mA
功耗 W	3.1 W
基本频率	2.64 kHz
净重	0.39 kg

环境

产品认证	CE EAC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C
IP 等级	IP23

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用产品的适用性或兼容性

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	14.000 cm
Package 1 Length	57.000 cm
Package 1 Weight	606.000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	5.525 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	25.075 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	37
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
回收	No


尺寸图

尺寸




安装和间隙

安装



接线


接线



- (1) “开启”状态，用于灯光和/或持续声音应用。
- (2) 熔断器（额定电流：0.5 A）
- RD： 红色
- YE： 黄色
- GR： 绿色
- 或者： 橙色
- BK： 黑色

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative





