


KS40-PP

Douille à billes

Douille à billes KS.-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Votre alternative produit actuelle

Size code	40	Taille
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	40 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	62 mm	Diamètre extérieur
L	80 mm	Longueur
C _{min}	8.800 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	7.200 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	10.200 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	9.600 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,345 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	60,3 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	2,15 mm	
D _N	59,4 mm	
A ₁₀	1,5 mm	Angle d'ouverture du secteur
N ₁	3,5 mm	
N ₄	3 mm	
	8	Nombre de rangées de billes