

产品参数表

规格



iACTs 信号触点, 1NO + 1NC (适用于 iCT)

A9C15914

主要信息

产品系列	ICT
产品系列	Acti9
产品短名	iACTs
产品类型	远程指示电气附件
触点构成	1 NO + 1 NC

补充信息

信号电路电压	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
控制回路电压	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
适用范围	Acti 9 Acti 9 iCT
额定绝缘电压 [Ui]	440 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
安装类型	固定安装在TL/CT右侧
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度（9mm的倍数）	1
高度	81 mm
宽度	9 mm
深度	68 mm
颜色	白色
接线端子	隧道类端子 2 cable(s) 软线 2.5 mm² 隧道类端子 2 cable(s) 单股硬线 1.5 mm² 隧道类端子 1 cable(s) 单股硬线 1.5...2.5 mm² 隧道类端子 1 cable(s) 软线 1.5...2.5 mm²
剥线长度	9 mm
紧固扭矩	0.8 N.m
产品适用范围	与 iCT 兼容
市场份额	小型商业 住宅
型号	iACTs

环境

免责声明：本文档不构成任何产品的适用性或可靠性

符合标准	EN 60947-5
IP 保护等级	IP20
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-5...50 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.200 cm
Package 1 Width	7.500 cm
Package 1 Length	8.500 cm
Package 1 Weight	43.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7.900 cm
Package 2 Width	9.500 cm
Package 2 Length	23.200 cm
Package 2 Weight	493.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	6.360 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	符合例外情况
SCIP编号	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No