


产品参数表

规格



Terminal Block 接线端子(附件) 标准截面面积 (mm2)1颜色红计量 单头

AZ5DE010D

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	Linergy
产品类型	电缆末端
电缆头尺寸	中
符合标准	DIN 46228-4
包装类型	分配器块
每套数量	5套100个
电缆线径	1 mm²

补充信息

线缆末端类型	双导线
其它参数	无标签的固定器
颜色	红色
边框材料	无卤素塑料
管材料	铜 符合 ISO 1337
电缆数量	2
美国线规	AWG 18
前盖尺寸	Ø 3.4 x 5.4 mm
套管直径	2.25 mm
长度	15 mm
套管长度	8 mm
净重	0.14 kg

环境

产品认证	cCSAus
运行温度	-20...105 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	0.400 cm
包装1：宽度	0.400 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

包装1：长度	1.400 cm
包装重量	0.100 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	500
包装2：高度	13.100 cm
包装2：宽度	7.100 cm
包装2：长度	12.600 cm
包装2：毛重	137.000 g
包装3：包装单位类型	S02
包装3：包装单位数量	5000
包装3：高度	15.000 cm
包装3：宽度	30.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	1.701 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	无卤素塑料部件产品
无PVC	是
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持