

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - zwart

Product ID: MDP2DVIMM6BS



Met de MDP2DVIMM6BS 1,8 m actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-scherm of -projector, waardoor u geen extra adapters hoeft aan te schaffen.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM6BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM6BS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Features

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	DVI
	Chipsetcode	Parade - PS171
Prestaties	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Maximale kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Ondersteunde resoluties	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Gewicht product	3.6 oz [100.7 g]
	Hoogte product	0.6 in [16 mm]
	Kabellengte	6.1 ft [1.9 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	73 in [1855 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [123 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.