



HYDROGEN IA201

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure basse au look sportif
Antistatique

VIGOREX

* Brevet International Déposé

MESH
ULTRA

OVERDRY

COMFORT
PLUS

ALU-LITE

FLEXsystem
ZERO

- Ⓢ Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue.
- Ⓢ Tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge. Coloris noir.
- Ⓢ Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Ⓢ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓢ Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm.
- Ⓢ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Ⓢ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Ⓢ Embout de sécurité **ALU-LITE**® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle VIGOREX en bi-composant PU / et insert en E-TPU dit Infenergy® de BASF

► Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.

- Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
- Haute résistance à l'abrasion et la traction.
- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- Résilience exceptionnelle (haute capacité à restituer l'énergie).

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,77** (>0,32) / Talon **0,64** (>0,28)

SRB Sol acier/Glycérine
A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,22** (>0,13)

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | Poids brut (42) : 1366 g / Poids net (42) : 1158 g | | | |
| Pointure | 35 - 39 | 40 - 41 | 42 - 45 | 46 - 48 |
| Conditionnement | 5 paires | | 10 paires | |
| Boîtes (mm) | 306 x 192 x 114 | | 340 x 210 x 133 | |
| Cartons (mm) | 585 x 199 x 315 | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |