

LOGO! TD TEXTDISPLAY,
PER LOGO! AB ..0BA6, 4 RIGHE,
CON CAVO (2,5M) E ACCESSORI DI MONTAGGIO,
CONFIGURAZIONE CON LOGO! SOFT COMFORT V6.0



Informazioni generali	
Campo d'impiego	Collegamento a tutti i LOGO! Apparecchiature base a partire da ..0BA6
Quantità di fornitura in pezzi	1
Servizio e supervisione	
Mezzo di illuminazione	LED
Segnalazioni di servizio/guasto	
Numero di righe	4
Numero di caratteri per riga	24
Display	
Esecuzione del display	STN
con capacità grafica	No
Elementi di comando	
Font di tastiera	
Tasti con LED	No
Tasti di sistema	Sì
Numero di tasti di sistema progettabili	15
Immissione numerica/alfabetica	
Tastierino numerico	No

Tastiera alfanumerica	No
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Interfacce	
Numero di interfacce RS 232	1
Numero di altre interfacce	1
Industrial Ethernet	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	0
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP40	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	
min.	0 °C
max.	55 °C
Accessori	
Descrizione delle funzioni	cavo di collegamento lungo 2,5 m
fa parte del prodotto	LOGO!
Dimensioni	
Larghezza	128,2 mm
Altezza	86 mm
Profondità	38,7 mm
Varie	lunghezza 2,5m
Pesi	
Peso, ca.	220 g
Versione	5-ago-2014