

Fiche technique du produit XZCP11V12L10

Caractéristiques PROLONGATEUR PUR

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / élément séparé	Accessoire de câblage
---	-----------------------

Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
------------------------------------	------------------------

Nom de gamme	Universel
--------------	-----------

Complémentaires

Raccordement électrique	M12, 5 broches connecteur femelle droit
-------------------------	---

Fixation de la borne	Vissé
----------------------	-------

Matière de la bague	Métal
---------------------	-------

État LED	Sans
----------	------

Longueur de câble	10 m
-------------------	------

Diamètre extérieur du câble	5,7 mm
-----------------------------	--------

Composition du câble	5 X 0,34 Mm ²
----------------------	--------------------------

Matière de l'isolant du fil	PUR
-----------------------------	-----

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
--------------------------------	----------------------

[In] courant nominal	4 A
----------------------	-----

Résistance de contact	5000 µΩ
-----------------------	---------

Résistance d'isolement	1 GΩ
------------------------	------

Poids	0,5 kg
-------	--------

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
-----------------------	-----------------------

Certifications du produit	CULus
---------------------------	-------

Température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
-------------------------------	--

Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------