

Han Coax ETCS female insert



图片仅用于说明。请参考产品描述。

标识

类别	插芯
系列	Han-Brid®
标识	Han® Coax ETCS

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	3 A
针数	1
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购插针

技术参数

额定电流	16 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
--------	-----------

材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	11 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140022515
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分