


VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE接口模块，用于MODICON® TSX Quantum，带MODICON® -专门标记，用于32通道的I/O

商业数据

订货号	2322304
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK211F
产品关键代码	DK211F
目录页面	页码489 (C-5-2019)
GTIN	4046356451192
单件重量（含包装）	217.2 g
单件重量（不含包装）	217.1 g
原产地	US

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	50
通道数目	2
	4
	6
	8
	16
	32

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
额定过电压	0.6 kV

所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

适用的I/O卡件	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

连接数据

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

现场侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	1
位数	50
针距	2.54 mm

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	106.1 mm
高度	65.5 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

操作注意事项

必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。

图纸

电路图



VIP-2/.../FLK50/MODI-TSX/Q的接线图

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q - 无源模块



2322304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322304>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn