

Hoja técnica

Caja de aluminio RS Pro, IP66, 160 x 160 x 91

Código RS: **760-9005**



Detalles del producto

La caja RS Pro, que mide 160 x 160 x 91 mm, tiene un índice de protección IP66 y está diseñada específicamente para aplicaciones duras y exigentes. Esta serie estanca de cajas está fabricada de aluminio presofundido (ALSi12) y se suministra con un acabado gris con recubrimiento de polvo. La caja incluye una tapa y base, tornillos prisioneros de acero inoxidable en la tapa, una junta tórica continua de neopreno y 4 tornillos de puesta a tierra chapados en cobre para conexión a tierra. La caja cumple las normas DIN1725, IEC 60529, NEMA 4X y 6P, UL 508A, UL 50, UL 50E, CE, MIL-STD-810G (prueba de impactos y vibraciones mecánicas), ASTM B117, IEC 62262 e IK 60068-2-75.

Características y ventajas

- Estabilidad de temperatura de sellado de la cubierta -40 °C a +100 °C
- Punto de montaje de carril DIN
- Espesor de pared de 3 mm



ESPAÑOL

Características:

Material del cuerpo	Aleación de aluminio presofundido
Color	Natural
Dimensiones externas	160 x 160 x 91 mm
Altura externa	91 mm
Longitud externa	160 mm
Anchura externa	160 mm
Con reborde	No
Material de la junta	Neopreno
Índice de protección	IP66
Color de la tapa	Gris plata
Apantallado	No
Acabado	Sin pintar