

CARACTERISTIQUES

- Rapide et facile à installer
- Longueur de 2 m
- Idéal pour une gestion des câbles propre.
- Fente ouverte
- Points de rupture sur les barres et le plancher de canal

Goulotte de panneau à fente grise de RS Pro - fente ouverte, W30 mm x D60mm, L2m, PVC

RS code commande : 136-9107



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La marque RS Pro d'excellent rapport qualité-prix propose une gamme de goulottes de câble à fente grise de haute qualité. Fabriquée en PVC ignifuge et sans plomb, cette goulotte rigide a été conçue pour permettre à l'utilisateur de la fixer à la zone dans laquelle elle sera appliquée, ce qui permet une installation simple mais efficace et une organisation sécurisée des câbles

Caractéristiques

Type de goulotte/chaîne	Goulotte de panneau fendue
Matériau	PVC
Couleur	Gris
Comportement au feu	Auto-extinguible
Résistance aux UV	Le PVC est permanent sous condition à la lumière UV, les changements de couleur sous la lumière UV ne peuvent pas être écartés
Angle	90°
Applications	Ateliers électriques, bureaux et espaces de travail intérieurs, écoles, hôpitaux et hôtels

Spécifications mécaniques

Longueur	2m
Largeur	30mm
Profondeur	60mm
Type de fente	Ouvert
Rigidité diélectrique	>30kV/mm

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	-20 à 60 °C.
--------------------------------------------	--------------

Homologations

Normes Met	Ce, homologué cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
------------	-------------------------------------------------------------

F2000	Height (H) in mm	Width (W) in mm							
	30	30							
40	40	25	30	40	60				
60	60	25	30	40	60	80	100	120	200*
80	80	25	30	40	60	80	100	120	
100	100		30	40	60	80	100		150
120	120			40	60	80			

* Dimension 200x60 mm with a different punch picture

