

dataSheet

Art.nr.: 92.933.0053.0

HUN-kontakt med strekkavlasting GST18I3F B2 ZR1 WS

Kontakt GST18i3, 3 pol, HUN, tilkopling over fjærkontakt, 250V/16A, farge på koding: hvit, innkapslingens farge: hvit



Art.nr.:	92.933.0053.0
EAN	4015573402539
IblPackagingUnit	1 Piece

Godkjennelser



Tekniske data

Generelt

Nominelt strømforbruk	20 A
Nominell spenning	250 V
Nominell impulsspenning	4 kV
Strekkavlaster	Ja
Forurensingsgrad	2
Mekanisk koding	Code 1
Låsbar	Ja
Fargekoding / kontaktbrett	Hvit
Merking av poler	
Farge på innkapsling inklusive strekkavlasting	Hvit

Tilkoplingsdata

Kabeldiameter	10,3 mm
Kabeldiameter 2	7,8 mm
Ledertverrsnitt 1-leder	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt 1-leder 2	0,5 mm ²
Ledertverrsnitt for flerleder	1,5 mm ²
Ledertverrsnitt for flerleder 2	0,5 mm ²
Tilkoplinger per pol	2

Modell

Modell	BUS
Antall poler	3

Tilkoplingsboks	Fjærklemme
Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Anmerkning for type tilkopling	Mange tynne ledere con. req. Wieland kabel og hylse

Materiale

Innkapsling materiale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Kontaktmateriale	CuZn
Isolerte komponenter ved kontinuerlig driftstemperatur	100 °C
Overflatens utførelse	Tinnplettert

Dimensjoner

Lengde	75 mm
Bredde	32,5 mm
Høyde	15,5 mm

Tilbehør

Art.nr.:	Type	Beskrivelse
05.561.3653.0	Deksel GST18i3VS B WS	Deksel for HUN GST18i3, hvit
05.561.3653.1	Deksel GST18i3VS B SW	Deksel for HUN GST18i3, sort
05.564.5353.0	Deksel GST18i	Deksel 12 pol for GST18i3-6
05.564.5353.2	Deksel	
05.587.3156.0	Skyvelås (G)ST18 WS	Lås for kabel til kabel sammenkopling GST18i3-5, hvit
05.587.3156.1	Skyvelås (G)ST18 SW	Lås for kabel til kabel sammenkopling GST18i3-5, sort
05.594.4250.0	Deksel ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	Deksel ST18/3B + GST18i3 ST WS	
06.561.7853.0		

