



Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, front connected



Catalog No. RS63H

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	63
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			BS88/A3
Beskrivelse			frontforbindelse svart
Antall poler			1P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			sikringskassetter TIS BAO K07-660
Standard/Godkjennelse			BS

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH sikringsunderlag (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
DIN-størrelse			Andre
Poltall			1
Merkestrøm		Amp	63
Rytterutførelse			Nei
Svivelmekanisme			Nei

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Product datasheet (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/8e3b797a-f6c3-4111-b064-a8047d63631d.pdf
-------------------------	---