

CARACTERISTIQUES

- Le corps est disponible en acier bruni avec de l'oxyde noir Finition ou acier inoxydable
- Poussoir trempé
- Matériau du bouton : thermoplastique résistant aux chocs
- Finition du bouton - mat
- Couleur standard : bouton noir
- Fourni en standard avec une position de repos de verrouillage à 90° dans le piston Corps

Poussoir à index M12 de RS Pro, 61 mm de long

RS code commande : 237-401



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit ATTRIBUTE 1

Ces pistons rétractables à ressort de notre propre marque RS Pro sont conçus pour empêcher tout changement de position de verrouillage dû à la force latérale. Tirer sur la poignée rétracte la broche du piston dans le corps.

Caractéristiques générales


Type	Poussoir à index ; poussoir à ressort
Matériau du corps	Acier inoxydable
Taille du filetage	M12 x 1,5
Applications	Idéal pour les applications où un positionnement de précision est nécessaire, telles que les têtes d'indexage rotatives. Serrage des éléments ajustables ; positionnement des pièces de travail ; verrouillage des mécanismes
Position de repos	Oui

Spécifications mécaniques

Longueur	61mm
Diamètre de bille	6 mm

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------



Part No.	A	B	C	D	E	Thread size	Plunger diameter (mm)	Body material
237766	21	51	5	17	5	M10x1.0	5	Burnished steel
237788	25	61	6	20	6	M12x1.5	6	Burnished steel
237794	31	76	8	26	7	M16x1.5	8	Burnished steel
237390	21	51	5	17	5	M10x1.0	5	Stainless steel
237401	25	61	6	20	6	M12x1.5	6	Stainless steel
237407	31	76	8	26	7	M16x1.5	8	Stainless steel